

CHAISES
HORIZON

série
ASPEN^{MC}



SÉRIE ASPEN^{MC} - CHAISES À VALEUR AJOUTÉE

La série de sièges Aspen^{MC} offre un excellent rapport qualité-prix! Un large inventaire de mécanismes et d'options d'accoudoirs ainsi qu'une gamme d'accessoires permettent à la série Aspen^{MC} de pouvoir être entièrement personnalisée. Afin de créer une chaise parfaitement adaptée à vos besoins, choisissez parmi une vaste sélection de tissus de qualité.



SÉRIE ASPEN^{MC}

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège par cylindre de gaz à descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection
- Support lombaire intégré et profilé
- Construction en contreplaqué et un cadre à écrous en T rivetés
- Roulettes doubles haute performance pour tapis

Chaise à basculement multiples à dossier bas

730-02: (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

Fonction posture à dossier bas (Non basculant)

730-14: Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	15"	17"	25	4

OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT 131\$ Hauteur WAAT 147\$ Largeur	TAT 129\$ Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT 114\$ Hauteur WT 130\$ Largeur	MAT 169\$ Hauteur, Largeur Télescopique, Entrée/sortie lat WMAT 185\$ Largeur

ASPEN™ SERIES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection



Chaise à basculement multiples à dossier moyen

400-01: Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

400-03: Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

400-02: (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

Fonction posture à dossier haut (Non basculant)

400-14: Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

Chaise à basculement synchronisé à dossier moyen simple

400-22: Mouvement synchronisé du siège et du dos dans un rapport de 2:1 + Verrouillage de l'inclinaison verticale + Dossier à hauteur fixe

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	21"	19"	44	9



Chaise à basculement multiples à dossier haut

480-01: Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

480-03: Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

480-02: (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

Fonction posture à dossier haut (Non basculant)

480-14: Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

Chaise à basculement synchronisé à dossier haut simple

480-22: Mouvement synchronisé du siège et du dos dans un rapport de 2:1 + Verrouillage de l'inclinaison verticale + Dossier à hauteur fixe

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	24"	19"	38	10

OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT 131\$ Hauteur WAAT 147\$ Largeur	TAT 129\$ Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT 114\$ Hauteur WT 130\$ Largeur	MAT 169\$ Hauteur, Largeur Télescopique, Entrée/sortie lat VMAT 185\$ Largeur

SÉRIE ASPEN^{MC}

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection
- Dossier en mousse haute densité avec support lombaire et des renforts latéraux pour un soutien supplémentaire du dos



Chaise à basculement multiples à dossier moyen

420-01: Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

420-03: Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

420-02: (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

Fonction posture à dossier moyen (Non basculant)

420-14: Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
18-22.75"	20"	19"	19"	18"	35	9



Chaise à basculement multiples à dossier haut

460-01: Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

460-03: Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

460-02: (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

Fonction posture à dossier haut (Non basculant)

460-14: Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
18-22.75"	20"	19"	24"	19"	36	10

OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT 131\$ Hauteur WAAT 147\$ Largeur	TAT 129\$ Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT 114\$ Hauteur WT 130\$ Largeur	MAT 169\$ Hauteur, Largeur Télescopique, Entrée/sortie lat VMAT 185\$ Largeur